

Ventosa piatta (ovale)

SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.05.00104

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00104>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (ovale) > Ventose piatte SGON > SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati



Dimensioni (LxB): 18 x 6


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	7 mm
Bs	6 mm
dn	1,50 mm
G1	M5-AG
H	17 mm
LG1	5 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Ls	18 mm
SW1	8 mm
Z (Corsa)	0,80 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4,50 N
Volume	0,21 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	4 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Dimensioni (LxB)	18 x 6
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (ovale)

SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.05.00104

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00104>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	3,70 g
Famiglia de prodotti	SGON

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00126

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Numero articolo.:10.01.05.00125

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 15,5 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 2 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa piatta (ovale)

SGON 18x6 NBR-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.05.00104

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00104>



SGO 18x6 NBR-55 N021

Numero articolo.:10.01.05.00072

Dimensioni (LxB): 18 x 6

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A