

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi Biesse > Blocchi di aspirazione VCBL-B > VCBL-B 130x30x48 TV

Aspiratore




Dimensioni (LxB): 130 x 30

Altezza H: 48 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	34 mm
B1	117 mm
H	48 mm
H2	38 mm
L	130 mm
L1	151 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,33 kg

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03188

Diametro esterno D: 90 mm

Diametro interno d: 17 mm

Altezza H: 0,4 mm

Lunghezza L: 0,4 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Pezzi di ricambio



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03345

Diametro esterno D: 100,5 mm

Altezza H: 15,5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV

Numero articolo.:10.01.12.01438

Usa la costruzione: Valvola ad impulsi

Lunghezza L: 116 mm

Larghezza B: 19,5 mm

Altezza H: 5,5 mm

Dimensione: 130x30 TV



VCDR 130x30x9

Numero articolo.:10.01.12.00804

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Altezza H: 9 mm



ERS VCSP

Numero articolo.:10.01.12.01543

Usa la costruzione: Piastra di aspirazione blocco di aspirazione

Lunghezza L: 130 mm

Larghezza B: 30 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 130x30x48 TV

Numero articolo.:10.01.12.03172

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03172>



ERS VCTV

Numero articolo.:10.01.12.01651

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione della valvola di rilevamento



VST VCSP 130x30

Numero articolo.:10.01.12.02348

Usa la costruzione: Piastra di aspirazione blocco di aspirazione

Dimensione: 130x30