

Blocco di aspirazione

VCBL-B 125x75x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi Biesse > Blocchi di aspirazione VCBL-B > VCBL-B 125x75x29 TV

Aspiratore




Dimensioni (LxB): 125 x 75

Altezza H: 29 mm

Funzione supplementare: Valvola ad impulsi

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	75 mm
H	29 mm
H2	19 mm
L	125 mm
L1	146 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,36 kg

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 125x75x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03188

Diametro esterno D: 90 mm

Diametro interno d: 17 mm

Altezza H: 0,4 mm

Lunghezza L: 0,4 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Numero articolo.:10.01.12.03511

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione

Lunghezza L: 125 mm

Larghezza B: 75 mm

Altezza H: 17,7 mm

Funzione supplementare: Labbro di tenuta con MOS

Pezzi di ricambio



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Numero articolo.:10.01.12.03345

Diametro esterno D: 100,5 mm

Altezza H: 15,5 mm

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione VCBL-S

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Blocco di aspirazione

VCBL-B 125x75x29 TV

Numero articolo.:10.01.12.03166

<https://www.schmalz.com/10.01.12.03166>



TV D9 4.3

Numero articolo.:10.01.12.02514

Diametro esterno D: 9 mm

Corsa sospens. Z: 4,3 mm

Lunghezza L: 22,8 mm



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Numero articolo.:10.01.12.00011

Lunghezza L: 125 mm

Larghezza B: 75 mm

Altezza H: 16,5 mm



ERS VCTV

Numero articolo.:10.01.12.01651

Usa la costruzione: Blocco di aspirazione della valvola di rilevamento