

Adapter-Plate


ISAP-K2 200x200x28

Numero articolo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>

Pagina iniziale > Tecnica di bloccaggio a depressione > Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del legno > Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti > Adapter-Plates ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x28

Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti




Lunghezza L: 200 mm

Larghezza B: 200 mm

Altezza H: 28 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	200 mm
H	28 mm
L	200 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2,95 kg

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Numero articolo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Numero articolo.:10.01.15.00003

Dimensioni (LxB): 80 x 80

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Numero articolo.:10.01.15.00004

Dimensioni (LxB): 80 x 40

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Numero articolo.:10.01.15.00005

Dimensioni (LxB): 80 x 28

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 28 mm

Altezza H: 30 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x28

Numero articolo.:10.01.14.00029

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00029>



ISMB 80x80x42

Numero articolo.:10.01.15.00078

Dimensioni (LxB): 80x80

Spazio a pavimento: 80 x 80 mm

Lunghezza L: 80 mm

Larghezza B: 80 mm

Altezza H: 42 mm

Pezzi di ricambio



ISMST 19-7 4ISMST

Numero articolo.:10.01.14.00847

Diametro esterno D: 7 mm

Altezza H: 11,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de