

Balg-zuignap (ovaal)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Homepage > Vacuümtechniek voor de automatisering > Vacuüm componenten > Vacuümzuignappen > Balgzuignappen (ovaal) > Blaasbalgzuignappen FSGAO (1,5 plooiën) > FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Balg-vacuümgrijper (ovaal), slijtvas voor lange werkstukken



Dimensions (LxB): 95 x 40

Suction cup material: Vulkollan VU1


Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Nipple material: Brass

Connection: G1/8"-AG

Number of folds: 1,5

Ontwerpgegevens



Attribuut	Waarde
b2	23 mm
B1	38 mm
Bmax(S)	42,50 mm
Bs	40 mm
dn	5 mm
G1	G1/8"-M
H	29,50 mm
L1	93 mm
L2	78 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	97 mm
Ls	95 mm
SW1	4 mm
Z (Stroke)	12 mm

Opmerking: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3

Technische gegevens

Attribuut	Waarde
Suction force (-600mbar)	95 N
Pull-off force	110 N
Volume	38,22 cm ³

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balg-zuignap (ovaal)

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Onderdeelnr...:10.01.06.00503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00503>

Curve radius (min) (convex)	20 mm
Hose diameter (rec.) d	9 mm
Nipple family	N 038
Dimensions (LxB)	95 x 40
Number of folds	1,50
Suction cup material	Vulkollan VU1
Material hardness [Shore A]	72 Shore A
Weight	125 g
Product family	FSGAO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Onderdelen



FGAO 95x40 VU1-72 N038

Onderdeelnr...:10.01.06.00499

Dimensions (LxB): 95 x 40

Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Number of folds: 1,5



FGAO 95x40 VU1-72 N038

Onderdeelnr...:10.01.06.00499

Dimensions (LxB): 95 x 40

Suction cup material: Vulkollan VU1

Material hardness [Shore A]: 72 Shore A

Number of folds: 1,5

Contact opnemen met Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl