

Bellows suction cup (round)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

부품 번호...10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>

홈페이지 > 진공 자동화 기술 > 진공 부품 > 진공패드 > 패키징 산업을 위한 진공 컵 > 벨로우즈 흡입 패드 SPB4 (4.5 배) > SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 30


Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Thread G1: G1/8"-F

Number of folds: 4.5

디자인 데이터



속성

값

d2 17 mm

dn 8.60 mm

Dmax(S) 31.50 mm

Ds 30.20 mm

G1 G1/8"-F

H 69.50 mm

LG1 12 mm

SW1 22 mm

Z (Stroke) 20 mm

기술 데이터

속성	값
Suction force (-600mbar)	16 N
Pull-off force	22 N
Volume	15.61 cm ³
Hose diameter (rec.) d	9 mm
Number of folds	4.50
Suction cup material	Silicone SI
Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Size	30

Schmalz에 문의

Schmalz Co. Ltd. | #503~507, 118 LS-ro 116Beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14118, South Korea | +82 31 8462403 | ...에서 3
schmalz@schmalz.co.kr

Bellows suction cup (round)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

부품 번호...10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>

Weight	27.30 g
Product family	SPB4

부속품



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

부품 번호...10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm

Length L: 0.8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

부품 번호...10.07.10.00002

Clamping range: 16.0 ... 27.0 mm

Material: Steel

Surface: galvanised



SPI 24 PE SPB4-30

부품 번호...10.01.06.02855

Size: 24

Material: Polyethylene

Use: SPB4-30

Schmalz에 문의

Schmalz Co. Ltd. | #503~507, 118 LS-ro 116Beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14118, South Korea | +82 31 8462402 |...에서 3
schmalz@schmalz.co.kr

Bellows suction cup (round)

SPB4 30 SI-55 G1/8-IG

부품 번호...10.01.06.03523

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03523>



SPSE 30

부품 번호...10.01.06.02953

Size: 30

예비 부품



SC 080 G1/8-IG

부품 번호...10.01.06.03270

Connection geometry: 080

Vacuum connection: G1/8"-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17.5 mm

Nominal diameter dn: 8.6 mm



SPB4 30 SI-55 SC080

부품 번호...10.01.06.02589

Size: 30

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 4.5