

## Połączenie (blokada)

SXT-CON-GB-M-D25

Część nr.: 10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Elementy montażowe > System narzędziowy Schmalz  
SXT > Connections (Geared) SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-M-D25

### Zacisk rurowy z uzębieniem, modułowy, do ramion obrotowych i do przyłącza do oprzyrządowania do rur




Material: Aluminum

Connection 1: D25

Shape: Male

### Dane projektowe



| Atrybut | Wartość  |
|---------|----------|
| D       | 35 mm    |
| d       | 25 mm    |
| d1      | 8,50 mm  |
| H       | 56 mm    |
| H2      | 20 mm    |
| L       | 39,50 mm |
| L2      | 21 mm    |
| L3      | 17 mm    |

### Dane techniczne

| Atrybut        | Wartość  |
|----------------|----------|
| Material       | Aluminum |
| Shape          | Male     |
| Weight         | 100 g    |
| Product family | SXT      |

## Połączenie (blokada)

SXT-CON-GB-M-D25

Część nr...:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>

### Akcesoria



**SXT-CON-GB-F-D25**

Część nr...:10.07.13.00114

Material: Aluminum

Connection 1: D25

Shape: Female



**SXT-CON-GB-F-D40**

Część nr...:10.07.13.00115

Material: Aluminum

Connection 1: D40

Shape: Female



**SXT-CON-GB-F-1IN**

Część nr...:10.07.13.00191

Material: Aluminum

Connection 1: 1 Inch

Shape: Female

## Połączenie (blokada)

SXT-CON-GB-M-D25

Część nr.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



### SXT-EXT-GB2-50

Część nr.:10.07.13.00034

External diameter D: 25 mm

Length L: 50,8 mm

Material: Aluminum

Shape: Gear Bracket both sides



### SXT-ANG-GB2-F

Część nr.:10.07.13.00121

Material: Aluminum

Shape: Female

Shape: Gear Bracket both sides



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Część nr.:10.07.13.00179

Thread G: M8

Length L: 70 mm

## Połączenie (blokada)

SXT-CON-GB-M-D25

Część nr.:10.07.13.00112

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00112>



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80

Część nr.:10.07.13.00181

Thread G: M8

Length L: 80 mm



### SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50

Część nr.:10.07.13.00175

Thread G: M8

Length L: 50 mm