

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr...10.01.10.05687

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05687>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Elementy montażowe > Zawieszenie Zestaw sztywny/elastyczny > Suspension Flexible FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Zawieszenie z kompensatorami wysokości




Spring stroke Z: 50 mm

Shape mounting elements: Heavy Duty 1 spring plunger

Construction use: Mounting section

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	75 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Stroke)	50 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Weight	1500 g
Spring rate	1,81 N/mm

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr...:10.01.10.05687

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05687>

Product family

FST-FLEX

Akcesoria



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Część nr...:10.01.10.05701

Length L: 120 mm

Width B: 85 mm

Height H: 10 mm

Material: Steel

Construction use: Vacuum area gripping system



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Część nr...:10.01.03.00175

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-M

Operating temperature: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Część nr...:10.01.03.00207

Thread G1: G1/2"-F

Thread G2: G1/2"-M

Operating temperature: 0 ... 70 °C

Shape mounting elements: Reinforced

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Suspension, flexible

FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr...:10.01.10.05687

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05687>
