

Vakum hortumu (metre)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Parça no.:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Filtreler ve Bağlantılar > Hortumlar ve Bağlantılar > Vakum / Basıncı Hava Hortumları VSL > VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Vakum için hortum ve basınçlı hava sistemleri



Dış çap D: 42 mm

İç çap d: 32 mm

Uzunluk maks.: 20 m


Malzeme hortumu: PU, tel spiral, antistatik

Bükme yarıçapı min.: 25 mm

Basınç aralığı (çalışma basıncı): -1,00 ... 3,77 bar

Çalışma sıcaklığı: -40 ... 90 °C

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d

32 mm

D

42 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Hortum tipi	42-32
Basınç aralığı (çalışma basıncı)	-1,00 ... 3,77 bar
Çalışma sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Bükme yarıçapı min.	25 mm
Uzunluk maks.	20 m
Ağırlık/Metre	440 g/m
Ağırlık/Metre	0,44 kg/m
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Vakum hortumu (metre)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Parça no...:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>

Ürün ailesi

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Aksesuarlar



KAPP 9 Band

Parça no...:20.12.01.00036

Uzunluk L: 9 mm

Boyut: Band



SSD 37-42 ST-VZ

Parça no...:10.07.10.00019

Sıkıştırma aralığı: 37,0 ... 42,0 mm

Malzeme: Çelik

Yüzey: galvanizli



ST G1-AG 32 MS-V

Parça no...:10.08.03.00168

Konu G1: G1"-M

Hortum çapı (rec.) d: 32 mm

Malzeme: Pirinç

Yüzey: nikel kaplama

Uzunluk L: 10,5 mm

Nominal çap dn: 26 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Vakum hortumu (metre)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Parça no...:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>



ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Parça no...:10.08.03.00169

Konu G1: G1-1/4"-M

Hortum çapı (rec.) d: 32 mm

Malzeme: Pirinç

Yüzey: nikel kaplama

Uzunluk L: 10,3 mm

Nominal çap dn: 27,9 mm