

Vacuum/pressure switch cube shape

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Część nr.: 10.06.02.00679

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00679>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przetwórczy i monitorowanie systemu > Elektroniczne wyłączniki podciśnienia i ciśnienia > Vacuum and Pressure Switches VS-V/P-W-D-K-3C-D > VS-V-W-D NPN K 3C-D

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and digital output signals



Measuring range: -1,0 ... 0,0 bar

Shape: Cube, digital display

Construction shape vacuum switch: NPN switching


Electrical connection: Cable

Inputs/outputs: 2 digital

Display: Display 3-color / 2-line

Protection type IP: IP 40

Dane projektowe



Atrybut	Wartość
B	30 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G4	M3-F
H	21,30 mm
H1	36,30 mm
L	30 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
LG4	4,50 mm
Lk	2000 mm
X1	20 mm
Y1	20 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Measured medium	Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range	-1,0 ... 0,0 bar
Overpressure resistance	5 bar
Hysteresis	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Vacuum/pressure switch cube shape

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Część nr...:10.06.02.00679

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00679>

Inputs/outputs	2 digital
Switching capacity (max)	100 mA
Electrical connection	Cable
Voltage	12-24V DC
Current consumption	30 mA
Protection type IP	IP 40
Operating temperature	0 ... 50 °C
Weight	73 g
Product family	VS-V-W-D-K

Akcesoria



BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

Część nr...:10.06.02.00685

Width B: 20 mm

Height H: 43,5 mm

Length L: 29,5 mm

Wall thickness s: 1,5 mm



BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

Część nr...:10.06.02.00686

Width B: 30 mm

Height H: 43,5 mm

Length L: 29,5 mm

Wall thickness s: 1,5 mm

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Vacuum/pressure switch cube shape

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Część nr.:10.06.02.00679

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00679>



EINB-RAx8.5x30 VS

Część nr.:10.06.02.00427

Width B: 8,5 mm

Height H: 30 mm

Construction use: Vacuum switch