

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 19 PVC-50 N056

Parça no...:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > Körüklü Vantuzlar
FGA PVC (1,5 Kat) > FGA 19 PVC-50 N056

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon




Boyut: 19

Vantuz malzemesi: Polivinil klorür PVC

Malzeme sertliği [Shore A]: 50 Shore A

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d	6,60 mm
d2	12,20 mm
D1	19 mm
Dk	13 mm
Dmax(S)	21,50 mm
Ds	19 mm
H	18,70 mm
H2	8,20 mm
Z (Strok)	6 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	5,90 N
Çekme kuvveti	10 N
Cilt	2,02 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	20 mm
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Boyut	19
Konektör ailesi	N 056

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 19 PVC-50 N056

Parça no.:10.01.06.01975


<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>



Kat sayısı	1,50
Vantuz malzemesi	Polivinil klorür PVC
Malzeme sertliği [Shore A]	50 Shore A
Ağırlık	1,50 g
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SA-NIP N056 M5-AG DN200

Parça no.:10.01.06.03080

Nipel: N 056
Konu G1: M5-M
Uzunluk L1: 17 mm
Montaj uzunluğu: 5 mm
Nominal boyut: 200
Malzeme: Alüminyum
Anahtar boyutu SW2: 4 mm



SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

Parça no.:10.01.06.03571

Nipel: N 056
Konu G1: G1/8"-M
Uzunluk L1: 20 mm
Montaj uzunluğu: 5 mm
Nominal boyut: 400
Malzeme: Alüminyum
Anahtar boyutu SW2: 4 mm

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FGA 19 PVC-50 N056

Parça no...:10.01.06.01975

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01975>



SA-NIP N056 G1/8-IG DN400

Parça no...:10.01.06.03572

Nipel: N 056

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 17 mm

Montaj uzunluğu: 10 mm

Nominal boyut: 400

Malzeme: Alüminyum

Anahtar boyutu SW2: 4 mm