

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB1 80 ED-65 SC065

Parça no...:10.01.06.03071

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03071>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > SPB1 80 ED-65 SC065

Körüklü vantuz (yuvarlak) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için




Boyut: 80

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d	14 mm
d1	29,30 mm
d2	56 mm
D1	82,70 mm
Dk	27,10 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,40 mm
H	45,90 mm
H2	15,30 mm
Z (Strok)	23,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	166 N
Çekme kuvveti	200 N
Yanal kuvvet	59 N
Cilt	98,36 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	70 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyut	80

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB1 80 ED-65 SC065

Parça no...:10.01.06.03071

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03071>

Konektör ailesi	SC 065
Kat sayısı	1,50
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65 Shore A
Ağırlık	40,10 g
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SC 065 G1/4-AG L MOD

Parça no...:10.01.06.03193

Bağlantı geometrisi: 065

Bağlantı: G1/4"-M

Uzunluk L1: 36,1 mm

Montaj uzunluğu: 8 mm

Nominal çap dn: 6,1 mm

Şekil: Kendinden Kilitlemeli



SC 065 G1/4-IG L MOD

Parça no...:10.01.06.03194

Bağlantı geometrisi: 065

Bağlantı: G1/4"-F

Uzunluk L1: 36,1 mm

Montaj uzunluğu: 18 mm

Nominal çap dn: 6,1 mm

Şekil: Kendinden Kilitlemeli

Körüklü vantuz (yuvarlak)

SPB1 80 ED-65 SC065

Parça no...:10.01.06.03071

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03071>



SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Parça no...:10.07.01.00364

Dış çap D: 32,5 mm

Uzunluk L: 0,8 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Filtre gözenek boyutu: 280 µm