

Düz vantuz (oval)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG

Parça no.:10.01.05.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00099>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuz (oval) > Düz Vantuzlar SGON > SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları



Boyutlar (LxB): 30 x 10


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-F
H	25 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	1,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	12,20 N
Cilt	0,52 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	7,50 mm
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Boyutlar (LxB)	30 x 10
Kat sayısı	0
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (oval)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG


Parça no...:10.01.05.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00099>

Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Ağırlık	7,50 g
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Parça no...:10.01.05.00123

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 18,5 mm

Montaj uzunluğu: 13 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum



ZOKL 11-13

Parça no...:10.07.10.00032

Sıkıştırma aralığı: 11,0 ... 13,0 mm

Malzeme: Galvanizli çelik

Düz vantuz (oval)

SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG

Parça no...:10.01.05.00099

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00099>



SGO 30x10 NBR-55 N022

Parça no...:10.01.05.00152

Boyutlar (LxB): 30 x 10

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A



ZOKL 11-13

Parça no...:10.07.10.00032

Sıkıştırma aralığı: 11,0 ... 13,0 mm

Malzeme: Galvanizli çelik