

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.00337

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00337>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar PFYN > PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)



Boyut: 120


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Vakum bağlantısı: G1/2"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

dn	13,50 mm
Dmax(S)	124 mm
Ds	120 mm
G1	G1/2"-F
H	37,50 mm
LG1	13 mm
Z (Strok)	6 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	540 N
Cilt	77,80 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	300 mm
Hortum çapı (rec.) d	9 mm
Boyut	120
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.00337

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00337>

Ağırlık	352,60 g
Ürün ailesi	PFYN
Kat sayısı	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SU 120

Parça no...:10.01.01.12437

Boyut: 120

Sıkıştırma aralığı: 115,0 ... 130,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C

Yedek parçalar



SA-NIP N010 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.00796

Konu G1: G1/2"-F

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Parça no...:10.01.01.00337

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00337>



PFG 120 NBR-55 N010

Parça no...:10.01.01.00331

Boyut: 120

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A