

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Parça no...:10.01.01.11694

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11694>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar SHFN > SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik aışap uygulamaları için



Boyut: 50


Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/4-IG

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	30 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52 mm
G1	G1/4"-F
H	37,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Boyut	50
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Tutma kuvveti d2	40 N
Tutma kuvveti (-600mbar)	110 N
Yanal kuvvet	95 N
Cilt	7,30 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	41 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Parça no.:10.01.01.11694

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11694>

Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Kat sayısı	0
Ağırlık	19,10 g
Ürün ailesi	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07


Parça no.:10.07.01.00211

Dış çap D: 15 mm

Uzunluk L: 0,8 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Yedek parçalar



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Parça no.:10.01.01.11822

Konu G1: G1/4"-F

Montaj uzunluğu: 15 mm

Malzeme: Alüminyum

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Parça no...:10.01.01.11694

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11694>



SHF 50 NK-45 N041

Parça no...:10.01.01.11687

Boyut: 50

Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A