

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FG 18 NBR-55 N016

Parça no...:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > FG 18 NBR-55 N016

Körüklü vantuz (yuvarlak)




Boyut: 18

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Kat sayısı: 2,5

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Strok)	9 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	3,02 N
Çekme kuvveti	8,50 N
Cilt	1,65 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	20 mm
Boyut	18
Konektör ailesi	N 016
Kat sayısı	2,50

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)


FG 18 NBR-55 N016

Parça no...:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Ağırlık	1,90 g
Ürün ailesi	FG

Aksesuarlar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no...:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Parça no...:10.01.06.05731

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 18,5 mm

Montaj uzunluğu: 12 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (yuvarlak)

FG 18 NBR-55 N016

Parça no...:10.01.06.00053

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00053>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Parça no...:10.01.06.00123

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: M5-M

Uzunluk L1: 16 mm

Montaj uzunluğu: 5 mm

Nominal çap dn: 2,5 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr