

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG

Parça no...:10.01.06.01232

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01232>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSGA (1,5 Kat) > FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon



Boyut: 11

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-F

Kat sayısı: 1,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-F

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	5,10 mm
Dmax(S)	13 mm
dn	3,50 mm
Ds	10,40 mm
G1	G1/8"-F
H	28 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	4 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Boyut	11
Kat sayısı	1,50
Bağlantı	G1/8-IG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	10 mm
Cilt	0,23 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG

Parça no...:10.01.06.01232

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01232>

Tutma kuvveti (-600mbar)	0,95 N
Çekme kuvveti	3,80 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	5,10 g
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SPI 11 PEEK

Parça no...:10.01.06.03281

Boyut: 11

Malzeme: Polietereeterketon

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Parça no...:10.01.06.05731

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 18,5 mm

Montaj uzunluğu: 12 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSGA 11 HT1-60 G1/8-IG

Parça no...:10.01.06.01232

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01232>



FGA 11 HT1-60 N016

Parça no...:10.01.06.01247

Boyut: 11

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Kat sayısı: 1,5