

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Parça no...:10.01.01.14630

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14630>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ahşap Uygulamaları İçin Vantuzlar > Düz Vantuzlar
SHFN > SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için



Boyut: 50


Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Bağlantı: G1/4-AG

Tip: E

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	29,70 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	52 mm
G1	G1/4"-M
H	26,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Strok)	3,40 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Boyut	50
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Tutma kuvveti d2	40 N
Tutma kuvveti (-600mbar)	110 N
Yanal kuvvet	90 N
Cilt	8 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	50 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Parça no.:10.01.01.14630

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14630>

Kat sayısı	0
Ağırlık	30,80 g
Ürün ailesi	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Parça no.:10.05.03.00023

Dış çap D: 14,5 mm

Uzunluk L: 1 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Yedek parçalar



SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Parça no.:10.01.01.14387

Boyut: 50

Konu G1: M10x1.25-F

Vantuz malzemesi: Doğal Kauçuk NK

Malzeme sertliği [Shore A]: 45 Shore A

Tip: E

Düz vantuz (yuvarlak)

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

Parça no...:10.01.01.14630

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14630>



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Parça no...:10.01.01.12194

Konu G1: G1/4"-M

Malzeme: Alüminyum