

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)

FG 18 SI-HD-65 N016

Parça no...:10.01.06.04148

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04148>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > FG 18 SI-HD-65 N016

Körüklü vantuz (yuvarlak) aşınmaya dayanıklı kullanım için




Boyut: 18

Vantuz malzemesi: Silikon SI-HD

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Strok)	9 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	3,02 N
Çekme kuvveti	8,50 N
Cilt	1,65 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	9 mm
Boyut	18
Konektör ailesi	N 016
Kat sayısı	2,50

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)

FG 18 SI-HD-65 N016

Parça no...:10.01.06.04148

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04148>

Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65 Shore A
Ağırlık	1,90 g
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Parça no...:10.01.06.04062

Konektör ailesi: N 016
Konu G1: G1/8"-M
Uzunluk L1: 20 mm
Montaj uzunluğu: 6 mm
Nominal çap dn: 3,1 mm
Anahtar boyutu SW2: 3 mm
Malzeme: Aust. Paslanmaz çelik



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Parça no...:10.01.06.04365

Konektör ailesi: N 016
Konu G1: M5-M
Uzunluk L1: 16 mm
Montaj uzunluğu: 5 mm
Nominal çap dn: 2,5 mm
Anahtar boyutu SW2: 3 mm
Malzeme: Aust. Paslanmaz çelik

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz SI-HD (yuvarlak)

FG 18 SI-HD-65 N016

Parça no...:10.01.06.04148

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04148>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Parça no...:10.01.06.04689

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: M5-F

Uzunluk L1: 16 mm

Montaj uzunluğu: 10 mm

Nominal çap dn: 3,1 mm

Anahtar boyutu SW2: 3 mm

Malzeme: Aust. Paslanmaz çelik



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Parça no...:10.01.06.04690

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 18,5 mm

Montaj uzunluğu: 12 mm

Nominal çap dn: 3,1 mm

Malzeme: Aust. Paslanmaz çelik