

Körüklü vantuz (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Parça no.:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Ambalaj Sektörü için Vantuzlar > SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için




Boyutlar (LxB): 60 x 20

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Kat sayısı: 1,5

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

b2	12,80 mm
B1	24,60 mm
Bk	16,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
d	7,30 mm
d1	10,50 mm
H	18 mm
H2	4,80 mm
l2	53,40 mm
L1	64,60 mm
Lk	55,10 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
Z (Strok)	8 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	32,50 N

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Parça no...:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>

Çekme kuvveti	39,80 N
Yanal kuvvet	32,20 N
Cilt	11 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	25 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyutlar (LxB)	60 x 20
Konektör ailesi	SC 040-AR
Kat sayısı	1,50
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65 Shore A
Ağırlık	7,40 g
Ürün ailesi	SPOB1

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

Parça no...:10.01.06.02581

Bağlantı geometrisi: 040-AR

Bağlantı: NPT1/8-M

Uzunluk L1: 19,5 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,6 mm



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Parça no...:10.07.01.00309

Dış çap D: 11 mm

Uzunluk L: 1 mm

Malzeme: Pirinç / Paslanmaz çelik

Filtre gözenek boyutu: 280 µm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuz (oval)

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Parça no...:10.01.06.02462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02462>



İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr