

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 1 HT1-60 M3-AG

Parça no...:10.01.01.14206

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14206>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > Düz Vantuzlar SUF > SUF 1 HT1-60 M3-AG

İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler




Boyut: 1

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Vakum bağlantısı: M3-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Dmax(S)	1,10 mm
Ds	1 mm
dn	1 mm
G1	M3-M
H	4,60 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Strok)	0,10 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	0,03 N
Çekme kuvveti	0,03 N
Cilt	0 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	2 mm
Hortum çapı (rec.) d	2 mm
Boyut	1
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 1 HT1-60 M3-AG

Parça no...:10.01.01.14206

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14206>

Ağırlık	0,20 g
Ürün ailesi	SUF
Kat sayısı	0

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SC 010 M3-AG

Parça no...:10.01.06.04249

Bağlantı geometrisi: 010

Vakum bağlantısı: M3-M

Montaj uzunluğu: 2 mm

Nominal çap dn: 1 mm



SUF 1 HT1-60 SC010

Parça no...:10.01.01.13980

Boyut: 1

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A