

Düz vantuz (yuvarlak)

SGA 9 SI-55 N028

Parça no...:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Farklı Sektörler için Vantuzlar > SGA 9 SI-55 N028

Düz vantuz (yuvarlak)




Boyut: 9

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
-----------	-------

d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Strok)	1,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Boyut	9
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Tutma kuvveti (-600mbar)	2,10 N
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Cilt	0,20 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	10 mm
Kat sayısı	0
Ağırlık	0,40 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SGA 9 SI-55 N028

Parça no...:10.01.01.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00348>

Ürün ailesi

SGA

Aksesuarlar



SA-NIP N028 M5-AG DN200

Parça no...:10.01.01.00753

Konu G1: M5-M

Montaj uzunluğu: 5 mm

Malzeme: Alüminyum



SA-NIP N028 M5-IG DN200

Parça no...:10.01.01.00813

Konu G1: M5-F

Montaj uzunluğu: 10 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 2
schmalz@schmalz.com.tr