

Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 25 SI-55 SC040

Parça no...:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Folyolar ve Kağıtlar İçin Vantuzlar > SFF 25 SI-55 SC040

Düz vantuzlar (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe esnek iş parçaları




Boyut: 25

Vantuz malzemesi: Silikon SI

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Kat sayısı: 0

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Strok)	1,70 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	18,50 N
Cilt	1,15 cm ³
Boyut	25
Kat sayısı	0
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	25 mm
Konektör ailesi	SC 040

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 25 SI-55 SC040

Parça no...:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>

Ağırlık	1,80 g
Ürün ailesi	SFF

Aksesuarlar



SC 040 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.02490

Bağlantı geometrisi: 040

Bağlantı: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20,2 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Parça no...:10.01.06.02482

Bağlantı geometrisi: 040

Bağlantı: G1/8"-F

Uzunluk L1: 20,7 mm

Montaj uzunluğu: 14 mm

Nominal çap dn: 4,1 mm

Yedek parçalar

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 25 SI-55 SC040

Parça no...:10.01.01.13748

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13748>



SC 040 M5-AG

Parça no...:10.01.06.04346

Bağlantı geometrisi: 040

Vakum bağlantısı: M5-M

Montaj uzunluğu: 5 mm

Nominal çap dn: 1,8 mm