

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.00966

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00966>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat) > FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 14

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-M

Kat sayısı: 2,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-M

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d2	5,40 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-M
H	28,80 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	9 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60 Shore A
Boyut	14
Kat sayısı	2,50
Bağlantı	G1/8-AG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	15 mm
Cilt	0,80 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

Parça no.:10.01.06.00966

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00966>

Tutma kuvveti (-600mbar)	1,37 N
Çekme kuvveti	5,70 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	5,30 g
Ürün ailesi	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar




SPI 14 PEEK

Parça no.:10.01.06.03282

Boyut: 14

Malzeme: Polietereketon

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no.:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 14 HT1-60 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.00966

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00966>



FG 14 HT1-60 N016

Parça no...:10.01.06.00880

Boyut: 14

Vantuz malzemesi: Yüksek sıcaklık malzemesi HT1

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Kat sayısı: 2,5