

Körüklü vantuzlar SI-HD (yuvarlak)

FSG 25 SI-HD-65 G1/8-AG

Parça no...:10.01.06.04172

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04172>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Körüklü Vantuz (yuvarlak) > Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat) > FSG 25 SI-HD-65 G1/8-AG

Körüklü vantuz (yuvarlak)



Boyut: 25

Vantuz malzemesi: Silikon SI-HD

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu


Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8"-M

Kat sayısı: 2,5

Vakum bağlantısı: G1/8"-M

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

d2	10 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8"-M
H	40 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Strok)	18 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65 Shore A
Boyut	25
Kat sayısı	2,50
Bağlantı	G1/8-AG
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	30 mm
Cilt	5,40 cm ³

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 02 21
schmalz@schmalz.com.tr

Körüklü vantuzlar SI-HD (yuvarlak)

FSG 25 SI-HD-65 G1/8-AG


Parça no.:10.01.06.04172

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04172>

Tutma kuvveti (-600mbar)	4,71 N
Çekme kuvveti	19 N
Hortum çapı (rec.) d	4 mm
Ağırlık	8 g
Ürün ailesi	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Yedek parçalar



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Parça no.:10.01.06.05735

Konektör ailesi: N 016

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 20 mm

Montaj uzunluğu: 6 mm

Nominal çap dn: 3,5 mm

Malzeme: Alüminyum



FG 25 SI-HD-65 N016

Parça no.:10.01.06.03246

Boyut: 25

Vantuz malzemesi: Silikon SI-HD

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Malzeme özellikleri: FDA uyumlu

Kat sayısı: 2,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21
schmalz@schmalz.com.tr