

Çan vantuz (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Parça no...:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Sac Metal Uygulamaları İçin Vakum Tutucu > Çan
Şeklinde Vantuzlar SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)



Boyutlar (LxB): 95x40


Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: RA

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
Z (Strok)	6 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	165 N
Yanal kuvvet	192 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey)	110 N
Cilt	18 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	35 mm
Hortum çapı (rec.) d	6 mm
Boyutlar (LxB)	95 x 40
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Parça no.:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>



Kat sayısı	0
Ağırlık	51,40 g
Ürün ailesi	SAOG-S

Yedek parçalar



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

Parça no.:10.01.10.00210

Bağlantı: G1/8-AG

İnşaat kullanımı: Adaptasyonlar



O-RING 10x1.5 NBR-70

Parça no.:10.07.08.00129

Malzeme: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 70 Shore A

İç çap d: 10 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Çan vantuz (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Parça no...:10.01.01.12182

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12182>



O-RING 19x3.2 NBR-70

Parça no...:10.07.08.00123

Malzeme: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 70 Shore A

İç çap d: 19 mm

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Parça no...:10.01.01.12180

Boyutlar (LxB): 95x40

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 60 Shore A

Nipel malzemesi: Alüminyum

Bağlantı: G1/8-IG

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr