

Robotlar-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Parça no...:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Jeneratörleri > Vakum Jeneratörleri Kol Sonu > Taşıma Setleri
ECBPi > ROB-SET ECBPi TECHMAN

Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPi entegrasyonu hafif robotlara




İnşaat kullanımı: CobotPump

için: TECHMAN

Tip: TM5, TM12, TM14

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

H

202,60 mm

D

151,50 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Vakum debisi (maks.)	12 l/min
Çalışma sıcaklığı	0 ... 45 °C
için	TECHMAN
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPi

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Robotlar-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Parça no...:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>

Aksesuarlar



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Parça no...:10.01.36.00268

Bardak sayısı: 2

Vakum kapları: Vantuz SPB1/SPF

Uzunluk L: 154,3 mm

Genişlik B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Parça no...:10.01.36.00269

Bardak sayısı: 4

Vakum kapları: Vantuz SPB1/SPF

Uzunluk L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

Parça no...:10.01.36.00266

Robotlar-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Parça no...:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



RFBP 50 50 BA SPB2

Parça no...:10.01.45.00096

Uzunluk L: 50 mm

Genişlik B: 50 mm

Bağlantı: Bayonet bağlantısı

Vakum kapları: Körüklü emme kabı SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Parça no...:10.01.45.00091

Uzunluk L: 100 mm

Genişlik B: 58 mm

Bağlantı: Bayonet bağlantısı

Vakum kapları: Körüklü emme kabı SPB2



RFBP 100 58 BA O10

Parça no...:10.01.45.00092

Uzunluk L: 100 mm

Genişlik B: 58 mm

Bağlantı: Bayonet bağlantısı

Malzeme türü: Sünger O, Yükseklik 10 mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Robotlar-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Parça no...:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



RFBP 120 120 BA SPB2

Parça no...:10.01.45.00085

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Bağlantı: Bayonet bağlantısı

Vakum kapları: Körüklü emme kabı SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Parça no...:10.01.45.00086

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 120 mm

Bağlantı: Bayonet bağlantısı

Malzeme türü: Sünger O, Yükseklik 10 mm

Yedek parçalar



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.01.13246

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 340 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr

Robotlar-Set ECBPi

ROB-SET ECBPi TECHMAN

Parça no...:10.03.01.00538

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00538>



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Parça no...:10.01.06.03498

Boyut: 40

Vantuz malzemesi: Elastodur ED

Malzeme sertliği [Shore A]: 65 Shore A

Konu G1: G1/4"-M

Kat sayısı: 1,5

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 390 01 21 | 5
schmalz@schmalz.com.tr