

Vakum bloğu

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Parça no.:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>

Giriş sayfası > Vakumlu Bağlama Teknolojisi > Ahşap Endüstrisi İçin Bağlama Ekipmanları > SCM / Morbidelli Sistemleri için Bağlama Ekipmanları > Vakum Blokları VCBL-S1 > VCBL-S1 120x50x32.7 TV

SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1



Boyutlar (LxB): 120 x 50

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 50 mm

Yükseklik H: 32,7 mm

Ekle. fonksiyon: Algılama valfi

Tasarım Verileri



Öznitelik

Değer

B	50 mm
B1	120 mm
L	120 mm
H	32,70 mm
H2	20 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Ağırlık	0,31 kg

Yedek parçalar

İletişim Schmalz


Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Vakum bloğu

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Parça no...:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



VST VCBL-S DI-RA

Parça no...:10.01.12.03573

İnşaat kullanımı: Vakum bloğu VCBL-S

Sıkıştırma aralığı: mm




TV D9 4.3

Parça no...:10.01.12.02514

Dış çap D: 9 mm

Yay stroku Z: 4,3 mm

Uzunluk L: 22,8 mm



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Parça no...:10.01.12.03569

Uzunluk L: 115,5 mm

Genişlik B: 43 mm

Yükseklik H: 5 mm

İnşaat kullanımı: Vakum bloğu VCBL-S

Sıkıştırma aralığı: mm

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Vakum bloğu

VCBL-S1 120x50x32.7 TV

Parça no...:10.01.12.02319

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02319>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

Parça no...:10.01.12.00012

Uzunluk L: 120 mm

Genişlik B: 50 mm

Yükseklik H: 15,5 mm



TV D9 4.3

Parça no...:10.01.12.02514

Dış çap D: 9 mm

Yay stroku Z: 4,3 mm

Uzunluk L: 22,8 mm