

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 150 EPDM-55

Art-Nr.: 10.01.01.13018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13018>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > DR-SGF 150 EPDM-55

Dichtring für SGF-Saugplatte




Baugröße: 150

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 21,7 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	125 mm
Ds	148,30 mm
Dmax(S)	156 mm
H	21,70 mm
Z (Hub)	3,30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1060 N
Volumen	64,88 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2000 mm
Baugröße	150
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	120,20 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Dichtring für SGF-Saugplatte

DR-SGF 150 EPDM-55

Art-Nr...:10.01.01.13018

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13018>



Produktfamilie	DR-SGF
----------------	--------