

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > SA-NIP N009 G1/4-AG

Saugeranschlussnippel - vormontiert




Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-AG
G2	M10x1.25-AG
L	5 mm
L1	25 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 009
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	9,20 g

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00078

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11169

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00018

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00058

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00038

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig



PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00079

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11170

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00019

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00059

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00039

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig



PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00080

Baugröße: 95

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00020

Baugröße: 95

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Saugeranschlussnippel (mont)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.10097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10097>



PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00060

Baugröße: 95

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00040

Baugröße: 95

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig