

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Art-Nr.: 10.01.05.00847

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00847>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval) > SAOF 60x23 HT2-65 RA

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 60 x 23

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: RA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	4 mm
H	21 mm
L4	32 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	57 N
Querkraft	37 N
Volumen	3,89 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	60 x 23
Anschluss	Rechteckadapter
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 60x23 HT2-65 RA

Art-Nr.:10.01.05.00847

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00847>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	33,50 g
Produktfamilie	SAOF