

Balgsauger (rund)

FG 20 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.06.01253

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01253>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 20 HT1-60 N016

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	10,50 mm
D1	20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
H	22,10 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Hub)	9 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	5,20 N
Abreißkraft	12,10 N
Volumen	2,30 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Baugröße	20
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	2,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauger (rund)

FG 20 HT1-60 N016

Art-Nr...:10.01.06.01253

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01253>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	2,40 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-AG
Länge L1: 20 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016
Gewinde G1: G1/8"-IG
Länge L1: 18,5 mm
Einbaulänge: 12 mm
Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger (rund)

FG 20 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.06.01253

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01253>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SPI 21 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03285

Baugröße: 21

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon