

Balgsauggreifer (rund)


FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.: 10.01.06.02978

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02978>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke



Baugröße: 100


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	67 mm
G1	G1/2"-IG
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	29,10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Volumen	150 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	100
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	154 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at



Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr.:10.01.06.02978

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02978>

Produktfamilie

FSGPL