

Aufhängung starr

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Aufhängung Starr/Flexibel Set > Aufhängung starr FST-STARR > FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty




Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: Heavy Duty 1 Federstößel

Verwendung Konstruktion: Montageprofil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	14 mm
LG2	10,50 mm
Z (Hub)	50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Federrate	1,81 N/mm
Gewicht	1250 g
Produktfamilie	FST-STARR

Zubehör

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Aufhängung starr

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Art-Nr.: 10.01.10.05701

Länge L: 120 mm

Breite B: 85 mm

Höhe H: 10 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00175

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Art-Nr.: 10.01.03.00207

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Bauform Befestigungselemente: verstärkt