

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	32,30 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
G1	G1/4"-IG
H	49,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	18 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	54,70 N
Abreißkraft	72,70 N
Querkraft	31,20 N
Volumen	30,18 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	50
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	27,10 g
Produktfamilie	SPB1

Zubehör



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00308

Außendurchmesser D: 17,5 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

Art-Nr.: 10.01.06.03388

Baugröße: 40

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB1-50

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>



SC 050 G1/4-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm



SPB1 50 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.02456

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenzahl: 1,5