Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr..:10.01.36.00281

https://www.schmalz.com/10.01.36.00281


Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter



Verwendung Konstruktion: Vakuum-Endeffektor

für: Kuka

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	133 mm
H	142 mm
D	62,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Saugvermögen max.	42,50 l/min
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Gewicht	0,35 kg

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr..:10.01.36.00281

https://www.schmalz.com/10.01.36.00281

Zubehör



VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3

Art-Nr..:10.01.36.00268

Sauggreiferanzahl: 2
Saugertyp: Sauger SPB1/SPF
Länge L: 154,3 mm
Breite B: 42,3 mm



VEE 4xSPB1/SPF 218.3

Art-Nr..:10.01.36.00269

Sauggreiferanzahl: 4
Saugertyp: Sauger SPB1/SPF
Länge L: 218,3 mm



VEE SET-ECBPi

Art-Nr..:10.01.36.00266

mit: VEE-Set CobotPump

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr..:10.01.36.00281

https://www.schmalz.com/10.01.36.00281

VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr..:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge max.: 500 m
Material Schlauch: PU
Verlegeradius min.: 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Ersatzteile



SPF 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.01.13246

Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Gewinde G1: G1/4"-AG



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.06.03498

Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1,5

Roboter-Set VEE

ROB-SET VEE KUKA

Art-Nr..:10.01.36.00281

https://www.schmalz.com/10.01.36.00281



SD 16.5x51.5 SHC 13

Art-Nr..:10.02.01.01498

Außendurchmesser D: 16,5 mm
Länge L: 51,5 mm
Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap
Baugröße: 13



SEP HV 2 07 13

Art-Nr..:10.02.01.01394

Bauform Ejektoren: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,7 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Evakuierungsgrad: 85 %
Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 42,5 l/min
Luftverbrauch Saugen: 23,5 l/min