

Inlineejektor

VR 07

Art-Nr.: 10.02.01.00001

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00001>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Inline-Ejektoren > Inline-Ejektoren VR > VR 07

Inline-Ejektor für die Vakuumerzeugung direkt am Sauggreifer




Düsendurchmesser: 0,7 mm

Saugvermögen (max): 14 l/min

Luftverbrauch Saugen: 21 l/min

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G2	G1/8"-IG
G3	M5-AG
H1	29,80 mm
H2	4 mm
L	35 mm
L2	16 mm
LG3	5 mm
SW1	17 mm
G1	G1/4"-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,70 mm
Evakuierungsgrad	90 %
Saugvermögen (max)	14 l/min
Saugvermögen (max)	0,80 m³/h
Luftverbrauch Saugen	21 l/min
Luftverbrauch Saugen	1,30 m³/h
Opt. Betriebsdruck	5 bar
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Gewicht	15 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Inlineejektor

VR 07

Art-Nr.:10.02.01.00001

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00001>

Saugvermögen max.	0,49 cfm
Luftverbrauch Saugen	0,74 cfm
Opt. Druck	72,50 psi
Produktfamilie	VR