

Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr.: 10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Flächengreifsysteme
FXCB/FMCB > Flächengreifsysteme FMCB > FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen



Düsensdurchmesser: 1,1 mm

Länge L: 300 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 131,4 mm


Anordnung: 3R18

Zusatzfunktion Flächengreifer: Vakuum- und Druckschalter VSi

Gewicht: 1,35 kg

Bauart Vakuumschalter: PNP schaltend

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	1,35 kg
Materialtyp	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen	45

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at


Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr.: 10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>

Zubehör



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Art-Nr.: 10.01.43.00013

Länge L: 439 mm

Breite B: 100 mm

Höhe H: 127,5 mm



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

Art-Nr.: 21.04.05.00350

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Kabellänge: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

Art-Nr.: 21.04.05.00361

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr.: 10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

Art-Nr.: 21.04.05.00362

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Art-Nr.: 21.04.05.00079

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00036

Außendurchmesser D: 42 mm

Innendurchmesser d: 32 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 25 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 3,77 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr.: 10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00084

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 85 °C



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.02.00068

Nennweite: 32 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos offen

Anschlussgewinde: G1-1/4"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Nenndurchfluss: 130 m³/h

Gewicht: 0,5 kg



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00065

Außendurchmesser D: 71 mm

Innendurchmesser d: 60 mm

Länge max.: 15 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 156 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 2,92 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr.: 10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Art-Nr.: 10.01.11.03375

Länge L: 294 mm

Breite B: 109,8 mm

Höhe H: 0,39 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer

Anordnung: 3R18

Düsendurchmesser: 1,1 mm



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Art-Nr.: 10.01.11.03658

Länge L: 300 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 20 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer

Anordnung: 3R18

Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig



VSi V D M8-4

Art-Nr.: 10.06.02.00577

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

Bauart Vakuumschalter: mit Display

Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig

Zustandsanzeige: 2xLED

Schutzart IP: IP 65

Flächensauggreifer

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art-Nr...:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Art-Nr...:10.01.43.00021

Länge L: 314,6 mm

Breite B: 144,2 mm

Höhe H: 91,7 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer FXCB-FMCB