Inlineejektor

VR 09

Art-Nr..:10.02.01.00077

https://www.schmalz.com/10.02.01.00077


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Inline-Ejektoren > Inline-Ejektoren VR > VR 09

Inline-Ejektor für die Vakuumerzeugung direkt am Sauggreifer



- Düsendurchmesser: 0,9 mm
- Evakuierungsgrad: 89 %
- Saugvermögen (max): 21 l/min
- Luftverbrauch Saugen: 36 l/min
- Opt. Betriebsdruck: 5 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
G2	G1/8"-IG
G3	M5-AG
H1	29,80 mm
H2	4 mm
L	35 mm
L2	16 mm
LG3	5 mm
SW1	17 mm
G1	G1/4"-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	0,90 mm
Evakuierungsgrad	89 %
Saugvermögen (max)	21 l/min
Saugvermögen (max)	1,30 m³/h
Luftverbrauch Saugen	36 l/min
Luftverbrauch Saugen	2,20 m³/h
Opt. Betriebsdruck	5 bar
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Gewicht	15 g

Inlineejektor

VR 09

Art-Nr..:10.02.01.00077

https://www.schmalz.com/10.02.01.00077

Saugvermögen max.	0,74 cfm
Luftverbrauch Saugen	1,27 cfm
Opt. Druck	72,50 psi
Produktfamilie	VR