

## Vakuumgebläse

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Art-Nr.: 10.04.01.00151

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00151>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Gebläse > Vakuum-Gebläse SB mit elektropneum. Reversierung > SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

### Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung



Saugvermögen bei 60 Hz: 470 m<sup>3</sup>/h

Vakuum (60Hz): 290 mbar

Nennleistung bei 60 Hz: 4,8 kW

Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN


Spannung bei 60 Hz: D230/Y460V

Zulassung: UL/CSA

mit: Elektropn. Reversierung

Gewicht: 74,5 kg

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert       |
|----------|------------|
| B        | 452 mm     |
| B1       | 505 mm     |
| d        | 13 mm      |
| G1       | G2-1/2"-AG |
| H        | 504 mm     |
| H2       | 134 mm     |
| L        | 863 mm     |
| X1       | 435 mm     |
| Y1       | 446 mm     |

### Technische Daten

| Attribut           | Wert     |
|--------------------|----------|
| Max. Vakuum        | 290 mbar |
| Schutzart IP       | IP 55    |
| Gewicht            | 74,50 kg |
| Spannung bei 60 Hz |          |
| Zulassung          | UL/CSA   |
| Produktfamilie     | SB-ER    |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | [schmalz@schmalz.at](mailto:schmalz@schmalz.at)



## Vakuumgebläse

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Art-Nr...:10.04.01.00151

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00151>

---