

## Vakuum-/Druckschalter (pneumatisch)

VS-V-PM-NC

Art-Nr.: 10.06.02.00455

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00455>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Schalter und Systemüberwachung > Mechanische Vakuum-Schalter > Vakuum-Schalter VS-V-PM/EM-ST > VS-V-PM-NC

### Vakuum-Schalter, pneumatisch mit pneumatischem Ausgangssignal




Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

Bauart Vakuumschalter: Stromlos geschlossen

Hysterese: Fest: ca. 40 mbar

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| B        | 19,80 mm |
| d        | 4 mm     |
| d3       | 4,20 mm  |
| G2       | M5-IG    |
| H        | 40 mm    |
| L        | 58 mm    |
| X1       | 41 mm    |

### Technische Daten

| Attribut                 | Wert                 |
|--------------------------|----------------------|
| Max. Überdrucksicherheit | 6 bar                |
| Wiederholgenauigkeit     | ± 3% vom Messbereich |
| Hysterese                | Fest: ca. 40 mbar    |
| Bauart Vakuumschalter    | Stromlos geschlossen |
| Gewicht                  | 33 g                 |
| Produktfamilie           | VS-V-PM / EM-ST      |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | [schmalz@schmalz.at](mailto:schmalz@schmalz.at)