Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Profile und Verbindungen > Montageprofile MO-PROF > MO-PROF 40 3TN AL-1

Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen



- Breite B: 40 mm
- Länge max.: 6.000 mm
- Form: mit 3 T-Nuten
- Normteilewerkstoff: Al Mg Si 0,5 F22

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	40 mm
B1	20 mm
B3	5,20 mm
d	4,60 mm
H1	20,50 mm
H2	10 mm
Länge (max.)	6000 mm

Hinweis: Für den Zuschnitt fallen zusätzliche Kosten an!

Technische Daten

Attribut	Wert
Fläche	6,50 cm²
Widerstandsmoment Wx	5,50 cm3
Widerstandsmoment Wy	5,20 cm3
Flächenmoment Ix	12,70 cm4
Flächenmoment Iy	10,40 cm4
Verwindung max.	0,80 mm/m
Normteilewerkstoff	Al Mg Si 0,5 F22

Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1


Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022

Masse	1,80 kg/m
Produktfamilie	MO-PROF

Hinweis: Für den Zuschnitt fallen zusätzliche Kosten an!


Zubehör



BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF

Art-Nr..:25.09.06.00007

Breite B: 40 mm
Höhe H: 40 mm
Länge L: 40 mm
Wandstärke s: 5 mm
Verwendung Konstruktion: Montageprofil
Gewicht: 107 g



DI-RA 40 PPTA MO-PROF

Art-Nr..:10.07.08.00131

Höhe H: 1 mm
Länge L: 40 mm
Wandstärke s: 10,5 mm
Verwendung Konstruktion: Montageprofil
Gewicht: 2 g

Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022



NUT-STEI 10x20 M6-IG

Art-Nr..:25.09.06.00002


Breite B: 20 mm
Höhe H: 5 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Länge L: 10 mm
Gewinde G1: M6-IG
Bauform Befestigungselemente: Mit Ansatz
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 6 g



NUT-STEI 10x20 M8-IG

Art-Nr..:25.09.06.00003

Breite B: 20 mm
Höhe H: 5 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Länge L: 10 mm
Gewinde G1: M8-IG
Bauform Befestigungselemente: Mit Ansatz
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 5 g



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

Art-Nr..:25.09.06.00012

Breite B: 20 mm
Höhe H: 4,9 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Länge L: 20 mm
Gewinde G1: M8-IG
Bauform Befestigungselemente: Mit Ansatz
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 15,9 g

Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022



SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25

Art-Nr..:20.10.03.00008


Außendurchmesser D: 5 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Länge L: 20 mm
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 3,9 g



VBR-PR 150x3 E-FL

Art-Nr..:25.09.06.00006

Höhe H: 3 mm
Länge L: 150 mm
Gewicht: 362 g
Anbindung 1: 2 Nutensteine



VBR-PR 185x185x3 K-FL

Art-Nr..:25.09.06.00005

Breite B: 185 mm
Höhe H: 3 mm
Länge L: 185 mm
Gewicht: 279 g
Anbindung 1: 2 Nutensteine

Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022



VBR-PR 40x55x55 E-V

Art-Nr..:10.08.03.00099

Breite B: 55 mm
Höhe H: 55 mm
Länge L: 40 mm
Wandstärke s: 6 mm
Gewicht: 164 g



VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF

Art-Nr..:25.09.06.00009

Höhe H: 10 mm
Länge L: 40 mm
Gewinde G1: G1/2"-IG
Verwendung Konstruktion: Montageprofil
Gewicht: 72 g



VRS-PL-40 MO-PROF

Art-Nr..:25.09.06.00026

Höhe H: 5 mm
Normteilewerkstoff: Polyamid
Länge L: 40 mm
Verwendung Konstruktion: Montageprofil
Gewicht: 11,1 g

Montageprofil

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art-Nr..:26.07.01.00022

https://www.schmalz.com/26.07.01.00022



VRS-PL-40 MO-PROF

Art-Nr..:25.09.06.00008

Höhe H: 4 mm
Normteilewerkstoff: Stahl
Länge L: 40 mm
Verwendung Konstruktion: Montageprofil
Gewicht: 45 g