

Dichtring für SUF-Saugplatte


DR-SUF 125 NBR-60

Art-Nr.: 10.01.01.14319

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14319>

Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatzteile VacuMaster Vario > DR-SUF 125 NBR-60

Dichtring für Saugplatte SPU




Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	98 mm
Dmax(S)	132 mm
Ds	125 mm
H	28,80 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	125
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	80 g

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Dichtring für SUF-Saugplatte

DR-SUF 125 NBR-60

Art-Nr.:10.01.01.14319

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14319>
