

Elektromagnetventil


EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00074>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMV > EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 20 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos offen

Anschlussgewinde: G1"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Leistungsaufnahme DC: 40,8 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8,50 mm
D	80 mm
G1	G1"-IG
G2	G1"-IG
G3	G1"-IG
H	137 mm
H1	172 mm
L	247 mm
L1	245 mm
X1	148 mm
Y1	45 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	20 mm
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss	883,30 l/min
Nenndurchfluss	53 m³/h
Leistungsaufnahme DC	40,80 W
Spannung DC	24V - DC

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Elektromagnetventil

EMV 20 24V-DC 3/2 NO

Art-Nr.: 10.05.01.00074

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00074>

Schließzeit	100 ms
Gewicht	6,38 kg
Produktfamilie	EMV

Zubehör



FAS 80x38 G1-AG EMVP

Art-Nr.: 10.05.01.00063

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 38 mm

Gewinde G1: G1"-AG

Verwendung Konstruktion: Elektromagnetventil

Ersatzteile



FAS 80x38 G1-AG EMVP

Art-Nr.: 10.05.01.00063

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 38 mm

Gewinde G1: G1"-AG

Verwendung Konstruktion: Elektromagnetventil