

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-WF G1/8-AG 4

Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 4 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 17,4 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4 mm
G1	G1/8"-AG
dn	5,40 mm
D1	8,60 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	17,40 mm
L1	25,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Gewicht	37 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>



Produktfamilie

STV

Zubehör



VSL 4-2 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00013

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00001

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 20 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00063

Außendurchmesser D: 4 mm

Innendurchmesser d: 2,7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PA

Verlegeradius min.: 30 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 20,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G1/8-AG 4

Art-Nr...:10.08.02.00166

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00166>
