

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/4-AG 12

Art-Nr.: 10.08.02.00208

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00208>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-GE G1/4-AG 12

Steckverschraubung in gerader Ausführung



Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchaußendurchmesser: 12 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 29 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	19,50 mm
d	12 mm
G1	G1/4"-AG
dn	8,30 mm
L	29 mm
L1	36 mm
L2	21,10 mm
LG1	7 mm
SW1	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 12 d = 9
Aufbau Schlauchtyp	12-9
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	40 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G1/4-AG 12

Art-Nr.: 10.08.02.00208

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00208>

Zubehör



VSL 12-9 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00050

Außendurchmesser D: 12 mm

Innendurchmesser d: 9 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00037

Außendurchmesser D: 12 mm

Innendurchmesser d: 9 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 70 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C