

Flachsauger (oval)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Art-Nr.: 10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 24x8 SI-HD-65 N022


Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Hub)	1 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	8 N
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	2,60 g
Produktfamilie	SGO

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Commerz Park West 1, 4061 Pasching, Austria | +43 7229 24 24 4 | schmalz@schmalz.at

Flachsauger (oval)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Art-Nr.: 10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Zubehör



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.05.00124

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.05.00123

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 13 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium