

## Aufhängung starr

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Aufhängung Starr/Flexibel Set > Aufhängung starr FST-STARR > FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

### Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty




Federweg Z: 50 mm

Bauform Befestigungselemente: Heavy Duty 1 Federstößel

Verwendung Konstruktion: Montageprofil

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 75 mm     |
| G1       | G3/8"-IG  |
| G2       | G1/2"-AG  |
| H        | 199,80 mm |
| H1       | 161 mm    |
| H2       | 20 mm     |
| L        | 41 mm     |
| LG1      | 14 mm     |
| LG2      | 10,50 mm  |
| Z (Hub)  | 50 mm     |

### Technische Daten

| Attribut       | Wert      |
|----------------|-----------|
| Federrate      | 1,81 N/mm |
| Gewicht        | 1250 g    |
| Produktfamilie | FST-STARR |

### Zubehör

#### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Aufhängung starr

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>



### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Art-Nr.: 10.01.10.05701

Länge L: 120 mm

Breite B: 85 mm

Höhe H: 10 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00175

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Art-Nr.: 10.01.03.00207

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Bauform Befestigungselemente: verstärkt