

Reibring

REIB-RING SGM 30 HT2-65

Art-Nr.: 10.01.17.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00410>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > REIB-RING SGM 30 HT2-65

Reibring




Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30

Außendurchmesser D: 29,5 mm

Innendurchmesser d: 20,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	29,50 mm
L	10,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Einsatztemperatur max	200 °C
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	3 g

Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C