

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12304

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12304>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 95x40


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
G1	M10-AG
H	33,50 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
SW1	16 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	165 N
Querkraft	192 N
Querkraft geölte Oberfläche	110 N
Volumen	18 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	95 x 40
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12304

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12304>

Faltenanzahl	0
Gewicht	49,70 g
Produktfamilie	SAOG-S